

**Honeywell****Pár rukavíc Polytril™ Top, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094440 9
GTIN	3603835500195
Trieda položky	09A

**Popis****Prevedenie:**

Polytril™ Top. Rukavice s **celonitrilovou vrstvou na zápästí** pre ťažké činnosti vo vlhkom a olejovom prostredí. Vďaka tmavému sfarbeniu veľmi odolné voči nečistotám. Zvlášť vhodné pre montážne práce v olejovom a mastnom prostredí, vonkajšie práce vo vlhkých podmienkach, stavebný priemysel.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Bez DMF	nie
Pocit na dotyk	dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	veľmi dobré
Označenie výrobcu	Polytril Top

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Lícovanie	dobré
Dýchacia aktivita	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	9
Séria	Polytril™
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	230 - 270 mm
Farba	čierna
Hmotnosť	50-70 g
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice