

Základný policový regál, Hĺbka 600 mm, Výška / šírka police: 2000/1300mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990508 2000/1300 |
| GTIN | 4004514217554 |
| Trieda položky | 96P |

Popis**Prevedenie:**

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym **zaťažením polic** 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rasti. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.

Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:**Montážne rozmery:**

Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm

Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm

Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah balenia:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Upozornenie:

- **Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.**
- **Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.**
- **Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.**
- **Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.**
- **Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.**

- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1360 mm |
| Počet políc | 5 |
| Výška regálu | 2000 mm |
| Montáž regálu | Základný regál |
| Počet profilových rámov | 2 |
| Polica Hĺbka | 600 mm |
| Hĺbka regálu | 600 mm |
| Polica Šírka | 1300 mm |
| maximálne zaťaženie poľa | 1300 kg |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov) | 150 kg |
| Polica Hrúbka | 25 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Materiál | pozinkované |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 600 mm |
| Druh produktu | Regál s policami |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------------|
| Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 200X600 | 990581 200X600 |
| Police, pozinkované Šírka x hĺbka 1300X600 | 990580 1300X600 |
| Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované Výška x hĺbka 500X600 | 990581 500X600 |
| | 990581 300X600 |

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 300X600

Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované
Výška × hĺbka 400X600

990581 400X600

Upínacia pätká

990852