



Trhače matíc, pre matice: M4-M14



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Hydraulický lis na lámanie nerozoberateľných alebo zhrdzavených matíc (triedy 5 – 10) bez poškodenia skrutiek. Dvojito zalomené, takže je možné pracovať aj na ťažko prístupných miestach. S tvrdeným ostrím. Ovládanie len utiahnutím prítlačnej skrutky. Po roztrhnutí matice otočte prítlačnú skrutku späť a zatlačte trhacie dláto späť, pokiaľ sa dá. Veľkosť M18 – M30 pre skrutky z nehrdzavejúcej ocele – do M30 s triedou 8, do M24 s triedou 10.

Upozornenie:

Prítlačnú skrutku je možné utiahnuť **maximálne na 60 Nm** pri veľkostiach M4 – M14, **maximálne na 70 Nm** pri veľkostiach M14 – M24 a **maximálne na 50 Nm** pri veľkostiach M18 – M30. Prekročenie ťahovacích momentov nie je povolené a môže viesť k zničeniu nástroja a k úrazom.

Technický opis

celá dĺžka bez tlakového vretena	185 mm
Rozsah upnutia	7 - 24 mm
Šírka hrany dláta	18 mm
pre matice	M4-M14
Druh produktu	Trhače matíc

Príslušenstvo

Náhradné dláto pre matice M4-M14

884910 M4-M14