

Honeywell**Pár rukavíc Polytril™, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094370 10
GTIN	3603835500065
Trieda položky	09A

Popis**Prevedenie:**

Polytril™. Rukavica s nitrilovou vrstvou na manipuláciu s malými dielmi v masťnom, vlhkom a špinavom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Bez DMF	nie
Dýchacia aktivita	dobré
Označenie výrobcu	Polytril
Pocit na dotyk	dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii

Prilnavosť na mastnom povrchu	velmi dobré
Veľkosť rukavíc	10
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Lícovanie	velmi dobré
Séria	Polytril™
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	220 - 260 mm
Farba	biela / sivá
Hmotnosť	36-50 g
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice