

**Pár rukavíc 03410, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094423 9
GTIN	4059904105348
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

Robustné rukavice vyrobené z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou pre stredné a ťažké použitie. Výrazne odolnejšie ako ťažké kožené rukavice a robustnejšie a flexibilnejšie ako rukavice z PVC. Účinná bariéra proti masťote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.

03410. S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priedušnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Priľnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Pocit na dotyk	primerané

Lícovanie	dobré
Bez DMF	áno
Veľkosť rukavíc	9
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
bez silikónov	áno
Dýchacia aktivita	primerané
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
EN 388	4221X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Heavy Duty
Farba	modrá / prírodná
Hmotnosť	40,8 g
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice