

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-920, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094385 8 |
| GTIN | 10076490489400 |
| Trieda položky | 04P |

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-920. S Ansell Grip Technology™: Mikroskopické kanáliky v nitrilovej vrstve odvádzajú olej z kontaktnej plochy a zaisťujú bezpečné uchopenie. Vhodné najmä pre výrobu kovov, všeobecnú údržbu dielne a strojov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Bez DMF | nie |
| Dýchacia aktivita | dobré |
| Veľkosť rukavíc | 8 |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | dobré |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Pocit na dotyk | dobré |
| Prilnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré |
| bez silikónov | nie |
| Lícovanie | velmi dobré |
| Materiál povrchovej úpravy | Nitril |
| Séria | HyFlex® |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| EN 388 | 3131A |
| Podkladový materiál | Nylón |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Allround |
| Dĺžka | 246 mm |
| Farba | modrá |
| Hmotnosť | 25 g |
| Technológia štrikovania | 15G |
| Použitie | viacúčelové |
| Materiál | Nitril |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |