



## Pár rukavíc KryTech 579, Velkosť rukavíc: 8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094465 8
GTIN	3245425791288
Trieda položky	06D

### Popis

**Prevedenie:**

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. **Priedušný a pot odvádžajúci materiál.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

EN 388 Odolnosť proti oderu	4
bez silikónov	áno
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané

Materiál povrchovej úpravy	PU
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Pocit na dotyk	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Lícovanie	dobré
Veľkosť rukavíc	8
Bez DMF	nie
Dýchacia aktivita	dobré
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	96
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4342B
Podkladový materiál	PEHD
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	sivá / biela
Hmotnosť	25 g
Dĺžka	220 - 270 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním