

Honeywell**Pár rukavíc Polytril™ Top, Velkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094440 10
GTIN	3603835500201
Trieda položky	09A

Popis**Prevedenie:**

Polytril™ Top. Rukavice s **celonitrilovou vrstvou na zápästí** pre ťažké činnosti vo vlhkom a olejovom prostredí. Vďaka tmavému sfarbeniu veľmi odolné voči nečistotám. Zvlášť vhodné pre montážne práce v olejovom a mastnom prostredí, vonkajšie práce vo vlhkých podmienkach, stavebný priemysel.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Lícovanie	dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
Dýchacia aktivita	nie je k dispozícii
Pocit na dotyk	dobré

Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Veľkosť rukavíc	10
Bez DMF	nie
Označenie výrobcu	Polytril Top
Prilnavosť na mastnom povrchu	velmi dobré
Séria	Polytril™
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	230 - 270 mm
Farba	čierna
Hmotnosť	50-70 g
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice