

**Pár rukavíc Sahara® 100, Velkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094413 7 |
| GTIN | 4008198710073 |
| Trieda položky | 04Q |

Popis**Prevedenie:**

Sahara® 100. Rukavica z bavlneného džerseja s pleteným spojom a 3/4 nitrilovou povrchovou vrstvou pre bezpečnú a pohodlnú ochranu pri prácach s dielmi v oleji a vlhkými dielmi. **Oeko-Tex Standard 100** a podľa EÚ 1935/2004 vhodná pre **manipuláciu s potravinami**. Vhodná najmä pre prácu s mokrými dielmi alebo dielmi v oleji, zámočníkov, záhradníkov, stavebníkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Pocit na dotyk | primerané |
| Označenie výrobcu | Sahara 100 |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré |
| Prilnavosť na mastnom povrchu | primerané |

| | |
|----------------------------|--|
| Lícovanie | dobré |
| Dýchacia aktivita | primerané |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Bez DMF | áno |
| Veľkosť rukavíc | 7 |
| Materiál povrchovej úpravy | Nitril |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Obsah | 13 |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny |
| elektrostatická vlastnosť | 0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 |
| EN 388 | 3111X |
| Podkladový materiál | Bavlna |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava |
| Rozsah použitia | Allround |
| Dĺžka | 240 - 260 mm |
| Farba | žltá |
| Hmotnosť | 81 g |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | 1 |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |