

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967100 140
GTIN	4045197694171
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť	19 kg
Rozsah upnutia	200 mm
Hĺbka upnutia	95 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 2.3/4 palec
Šírka čeluste	140 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 140	967150 140
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom Šírka čeluste zveráka 140	967565 140
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 140	967140 140
Podložka pod zverák	967330
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodné pre zverák veľk. 140	967520 140