


Garant

Základný regál na ťažké náklady s 2 stĺpikovými rámami, Užitočná hĺbka 950 mm, Výška: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993020 2000
GTIN	4045197521880
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm. S otvormi v 50 mm vzdialenosti na zavesenie výsuvných políc. So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (2-dielny).

Použitie:

Na osadenie výsuvnými boxami č. 993101; 993111, ako aj bočnými stenami č. 993260; 993270, krídlými dverami č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 - 993316.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Z dôvodu bezpečnosti musí byť regál ukotvený k podlahe pomocou vhodného upevňovacieho materiálu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Polica nosnosť	500 kg
Výška	2000 mm
maximálne osadzovanie s výsuvným dnom/policou	3
Zaťaženie poľa (samostatné pole)	4000 kg
Úžitková výška	1890 mm
Hrúbka materiálu	2 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	4000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 950 mm
Šírka	1520 mm
Hĺbka	970 mm
Úžitková šírka	1320 mm
Úžitková hĺbka	950 mm
Palety Uskladnenie	Skladovanie palet naprieč
Druh produktu	Regál na ťažký tovar