

Paralelný zverák LEINEN-JUNIOR, Šírka čeluste: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967060 150
GTIN	2050002047471
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.

Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z kvalitnej liatiny (GG 22) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**.

Presné ložisko vretena; vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Hladko sa pohybujúce vreteno s trapézovým závitom (rýchle otváranie a zatváranie čelustí).

Tvrdené upínacie čeluste, ryhované/brúsené, obojstranné a vymeniteľné. S veľkým čelným frézovaným povrchom kovadliny. Pri použití s otočnou doskou č. 967070 je možné otočiť o 360° a zaistiť v ľubovoľnej polohe pomocou upínacieho mechanizmu.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá.

Technický opis

Rozsah upnutia	280 mm
Hmotnosť	40,5 kg
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Materiál	vysokopevná sivá liatina (GG 22)
Hĺbka upnutia	97 mm

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	25 - 65 mm
Šírka čeluste	150 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Otočná doštička pre zverákLEINEN-JUNIOR Šírka čeluste 150	967070 150
Pár náhradných čelustí so skrutkami, otočné, ryhované / brúsené Šírka čeluste 150	967080 150
Podložka pod zverák	967330