

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967100 160
GTIN	4045197694188
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Rozsah upnutia	220 mm
Hĺbka upnutia	110 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	27 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 3.1/2 palec
Šírka čeluste	160 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 160	967140 160
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 160	967150 160
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodné pre zverák veľk. 160	967520 160
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250