


Konzolový regál, jednostranný, Hĺbka 400 mm, Šírka regálu: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	991711 1250
GTIN	2050001760418
Trieda položky	960

Popis**Prevedenie:**

Podstavec IPE profily IPE 120 valcované za tepla. Konzolové ramená IPE profil priskrutkovaný. Privarená ochrana proti odvalovaniu. Konzolové ramená na zasúvaciu ochranu proti odvalovaniu na požiadanie.

Popis:**Montážne rozmery:**

počet polí \times rozmer nápravy + 1 šírka stojana (64 mm).

Celková hĺbka = menovitá hĺbka + 120 mm pre stojan alebo stojanovú nohu (platí pre jednostranné a obojstranné regály).

Rozsah balenia:

Všetky police obsahujú horizontálne konektory a priečne výstuhy, ako aj odolné kotvy na ukotvenie do podlahy. **Jednostranný regál (základný regál):** 2 jednostranné stojany, ktoré majú 1 úroveň podstavca a 4 konzolové ramená (= 5 úrovní skladovania).

Povrchová úprava farby:

Stojan enciánovo modrej farby RAL 5010, konzolové rameno RAL 2004 oranžovej farby.

Upozornenie:

- **Štandardne sú k dispozícii aj iné rozmery: Výška 2 000/3 000/3 500 mm. Hĺbka 750 mm. Šírky 750/1 000 mm.**
- **Konzolové regály s rôznymi rozmermi a nosnosťou na požiadanie.**

- Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Počet polí regálu	1
Výška regálu	2500 mm
Rozmer osi = šírka priečinka	1250 mm
Počet konzolových ramien jednostranných	8
Montážny rozmer	1314 mm
Počet stojanov na police	2
Šírka regálu	1250 mm
Počet úrovní	5
Nosnosť konzolového ramena	400 kg
Konzolový regál Výška	2500 mm
Prestavenie výšky v mriežke	100 mm
Prevedenie montáže	naskrutkované konzolové ramená
Konzolové rameno Hĺbka	400-600 mm
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Hĺbka jednostranná	400 mm
Nosnosť na nosné rameno	400 kg
Nosnosť na stojan vrátane úrovne podstavca	2000 kg
Druh produktu	Konzolový regál