

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967010 80
GTIN	4045197612236
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**S otočnou doskou**, otočnou o 360° a uzamykateľnou v akejkoľvek polohe pomocou upínacieho mechanizmu.**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá

Technický opis

Rozsah upnutia	100 mm
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Šírka čeluste	80 mm

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 80	967040 80
Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 80	967020 80
Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 80	967045 80
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250