

**Garant**

**Prídavný regál na ťažké náklady s 1 stĺpikovým rámom, Užitočná hĺbka 950 mm, Výška: 2000mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993030 2000
GTIN	4045197522009
Trieda položky	91W

**Popis****Prevedenie:**

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm. S otvormi v 50 mm vzdialenosti na zavesenie výsuvných políc. So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (2-dielny).

**Použitie:**

Na osadenie výsuvnými boxami č. 993101; 993111, ako aj bočnými stenami č. 993260; 993270, krídlými dverami č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 - 993316.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

- **Z dôvodu bezpečnosti musí byť regál ukotvený k podlahe pomocou vhodného upevňovacieho materiálu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

**Technický opis**

Úžitková výška	1890 mm
Polica nosnosť	500 kg
maximálne osadzovanie s výsuvným dnom/policou	3
Zaťaženie poľa (samostatné pole)	4000 kg
Výška	2000 mm
Hrúbka materiálu	2 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	4000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 950 mm
Šírka	1420 mm
Hĺbka	970 mm
Úžitková šírka	1320 mm
Úžitková hĺbka	950 mm
Palety Uskladnenie	Skladovanie paliet priečne
Druh produktu	Regál na ťažký tovar