

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 967010 100 |
| GTIN | 4045197612243 |
| Trieda položky | 91J |

Popis**Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovanie. Čeluste z kalenej ocele sú vrúbkované a možno ich vymeniť za brúsené čeluste (pozri náhradné čeluste).**S otočnou doskou**, otočnou o 360° a uzamykateľnou v akejkoľvek polohe pomocou upínacieho mechanizmu.**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá

Technický opis

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Rozsah upnutia | 145 mm |
| Smer otvárania | otváranie smerom dozadu |
| Materiál | vysokopevná liatina (GG 25) |
| Šírka čeluste | 100 mm |

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hladké, štandardné
Šírka čeluste 100

967721 100

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250

967328 300X250

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník/vláknitá vrstva,
hladká Šírka čeluste 100

967724 100

Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, hranol Šírka
čeluste 100

967729 100

Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami
Šírka čeluste 100

967711 100

Pár náhradných čelustí ryhovaných Šírka čeluste 100

967040 100

Podložka pod zverák

967330

Jednotlivá otočná doska Šírka čeluste 100

967020 100

Pár magnetických čelustí zveráka Plst', hladké Šírka čeluste
100

967726 100

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka
čeluste 100

967722 100

Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 100

967045 100

Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste
100

967723 100

Pár magnetických čelustí zveráka Guma, hladké Šírka
čeluste 100

967727 100

Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, ryhovaný
Šírka čeluste 100

967728 100