



## Pár rukavíc KryTech 579, Veľkosť rukavíc: 9



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094465 9
GTIN	3245425791295
Trieda položky	06D

### Popis

**Prevedenie:**

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. **Priedušný a pot odvádžajúci materiál.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Pocit na dotyk	velmi dobré
bez silikónov	áno
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Lícovanie	dobré
Veľkosť rukavíc	9
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii

EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Bez DMF	nie
Materiál povrchovej úpravy	PU
Dýchacia aktivita	dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	96
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4342B
Podkladový materiál	PEHD
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	sivá / biela
Hmotnosť	25 g
Dĺžka	220 - 270 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním