

**Garant****Paralelný zverák s upínacím strmeňom, Šírka čeluste: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967030 60
GTIN	4045197612311
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:****Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.****Otváranie smerom dozadu.** Vyrobené z vysokopevnostnej liatiny (GG 25) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**. Presné ložisko vretena, vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Veľká plochá frézovaná kovadlina na jednoduché rovanie. Čeluste z kalenej ocele sú brúsené a možno ich nahradiť drážkovanými čelustami (pozri náhradné čeluste).**Použitie:**

Na upnutie na pracovné dosky.

**Technický opis**

Rozsah upnutia	65 mm
Rozsah upínania	0 - 53 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Materiál	vysokopevná liatina (GG 25)

Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Šírka čeluste	60 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

## Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár náhradných čelustí brúsených Šírka čeluste 60	967045 60