

Garant**Paralelný zverák s otočnou doskou, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967120 100
GTIN	4045197612557
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:****Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitú na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Materiál	zápusťkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu

Šírka čeluste	100 mm
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 100	967140 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100