

Paralelný zverák LEINEN-JUNIOR, Šírka čeluste: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967060 100
GTIN	2050002047457
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.

Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z kvalitnej liatiny (GG 22) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**.

Presné ložisko vretena; vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Hladko sa pohybujúce vreteno s trapézovým závitom (rýchle otváranie a zatváranie čelustí).

Tvrdené upínacie čeluste, ryhované/brúsené, obojstranné a vymeniteľné. S veľkým čelným frézovaným povrchom kovadliny. Pri použití s otočnou doskou č. 967070 je možné otočiť o 360° a zaistiť v ľubovoľnej polohe pomocou upínacieho mechanizmu.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Hmotnosť	12 kg
Materiál	vysokopevná sivá liatina (GG 22)
Rozsah upnutia	140 mm
Hĺbka upnutia	84 mm

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	16 - 75 mm
Šírka čeluste	100 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák LEINEN-JUNIOR č. 967060 vhodné pre zverák veľk. 100	967510 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100
Otočná doštička pre zverákLEINEN-JUNIOR Šírka čeluste 100	967070 100
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár náhradných čelustí so skrutkami, otočné, ryhované / brúsené Šírka čeluste 100	967080 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Podložka pod zverák	967330