

Garant**Paralelný zverák s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967110 120
GTIN	4045197694195
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká (vymeniteľná).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrutky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Rozsah upnutia	150 mm
Hĺbka upnutia	80 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť	11 kg
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 2.1/2 palec
Šírka čeluste	120 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 120	967140 120
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 120	967150 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre zverák Šírka čeluste 120	967145 120
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodné pre zverák veľk. 120	967520 120