

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 967100 100 |
| GTIN | 4045197694157 |
| Trieda položky | 91J |

Popis**Prevedenie:****Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrutky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

| | |
|--|--------------------------|
| Hĺbka upnutia | 65 mm |
| Smer otvárania | otváranie smerom dopredu |
| Hmotnosť | 6 kg |
| Materiál | zápustkovo kovaná oceľ |
| Rozsah upnutia | 90 mm |
| Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø | 3/4 – 1.3/4 palec |
| Šírka čeluste | 100 mm |
| Druh produktu | Paralelný zverák |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodný pre zverák veľk. 100 | 967520 100 |
| Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100 | 967728 100 |
| Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100 | 967721 100 |
| Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom Šírka čeluste zveráka 100 | 967565 100 |
| Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, profilovaný Šírka čeluste 100 | 967722 100 |
| Podložka pod zverák | 967330 |
| Pár magnetických čelustí zveráka Polyuretán, hranol Šírka čeluste 100 | 967729 100 |
| Pár magnetických čelustí zveráka Hliník, hranol Šírka čeluste 100 | 967723 100 |
| Jednotlivá otočná doska vhodný pre zverák veľk. 100 | 967140 100 |
| Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250 | 967328 300X250 |
| Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100 | 967711 100 |

Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka
čeluste 100

967727 100

Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste
100

967726 100

Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva,
hladká Šírka čeluste 100

967724 100