


Garant

Základný regál na ťažké náklady s 2 stĺpikovými rámami, Užitočná hĺbka 1350 mm, Výška: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993000 2000
GTIN	4045197521842
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm. S otvormi v 50 mm vzdialenosti na zavesenie výsuvných políc. So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (2-dielny).

Použitie:

Na osadenie výsuvnými boxami č. 993101; 993111, ako aj bočnými stenami č. 993260; 993270, krídlými dverami č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 - 993316.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Z dôvodu bezpečnosti musí byť regál ukotvený k podlahe pomocou vhodného upevňovacieho materiálu.**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Zaťaženie poľa (samostatné pole)	4000 kg
maximálne osadzovanie s výsuvným dnom/policou	3
Úžitková výška	1890 mm
Polica nosnosť	500 kg
Výška	2000 mm
Hrúbka materiálu	2 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	4000 kg
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 1350 mm
Šírka	1120 mm
Hĺbka	1370 mm
Úžitková šírka	920 mm
Úžitková hĺbka	1350 mm
Palety Uskladnenie	Palety - pozdĺžne uskladnenie
Druh produktu	Regál na ťažký tovar