

Paralelný zverák LEINEN-JUNIOR, Šírka čeluste: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	967060 125
GTIN	2050002047464
Trieda položky	97G

Popis

Prevedenie:

Vysoká presnosť upínania vďaka presnému hranolovému vedeniu.

Otváranie smerom dozadu. Vyrobené z kvalitnej liatiny (GG 22) s perlitickou štruktúrou. Dlhé a mimoriadne presné **prizmatické vedenie**.

Presné ložisko vretena; vreteno s trapézovým závitom úplne zakryté, chránené proti znečisteniu. Hladko sa pohybujúce vreteno s trapézovým závitom (rýchle otváranie a zatváranie čelustí).

Tvrdené upínacie čeluste, ryhované/brúsené, obojstranné a vymeniteľné. S veľkým čelným frézovaným povrchom kovadliny. Pri použití s otočnou doskou č. 967070 je možné otočiť o 360° a zaistiť v ľubovoľnej polohe pomocou upínacieho mechanizmu.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Povrchová úprava farby:

Striebornosivá.

Technický opis

Hĺbka upnutia	88 mm
Materiál	vysokopevná sivá liatina (GG 22)
Smer otvárania	otváranie smerom dozadu
Hmotnosť	24 kg
Rozsah upnutia	180 mm

Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	16 - 68 mm
Šírka čeluste	125 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 125	967721 125
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák LEINEN-JUNIOR č. 967060 vhodné pre zverák veľk. 125	967510 125
Otočná doštička pre zverákLEINEN-JUNIOR Šírka čeluste 125	967070 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 125	967729 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 125	967724 125
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 125	967722 125
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 125	967727 125
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 125	967726 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 125	967723 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 125	967728 125
Pár náhradných čelustí so skrutkami, otočné, ryhované / brúsené Šírka čeluste 125	967080 125
Podložka pod zverák	967330
Súprava magnetických čelustí zveráka Šírka čeluste 125	967702 125

