

Garant**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967100 120
GTIN	4045197694164
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

S pevnými, povrchovo kalenými upínacími čelustami (nevymeniteľnými).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeluste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Hmotnosť	11 kg
Hĺbka upnutia	80 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Rozsah upnutia	150 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 2.1/2 palec
Šírka čeluste	120 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodný pre zverák veľk. 120	967520 120
Sklopný a výškovo nastaviteľný stojan so zverákom Šírka čeluste zveráka 120	967565 120
Podložka pod zverák	967330
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 120	967150 120
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Jednotlivá otočná doska vhodný pre zverák veľk. 120	967140 120