

Garant**Paralelný zverák s vymeniteľnými čeľusťami, Šírka čeľuste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967110 160
GTIN	4045197694218
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

Vložené upínacie čeľuste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká (vymeniteľná).

Popis:

Disky na ochranu proti pádu.

Reliéfna meracia stupnica.

Nastavenie vedenia: Vnútorne skrútky so šesťhrannou hlavou s mosadznými prítlačnými podložkami – veľmi ľahký chod.

Masívne upínacie čeľuste na rúrky.

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitov na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	27 kg
Hĺbka upnutia	110 mm
Rozsah upnutia	220 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 3.1/2 palec
Šírka čeluste	160 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967100 / 7110 vhodný pre zverák veľk. 160	967520 160
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 160	967150 160
Jednotlivá otočná doska vhodný pre zverák veľk. 160	967140 160
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre zverák Šírka čeluste 160	967145 160
Podložka pod zverák	967330