

**Pár rukavíc KryTech 579, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094465 10 |
| GTIN | 3245425791202 |
| Trieda položky | 06D |

Popis**Prevedenie:**

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. **Priedušný a pot odvádžajúci materiál.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Lícovanie | dobré |
| EN 388 Odolnosť proti oderu | 4 |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | primerané |
| Pocit na dotyk | velmi dobré |
| Materiál povrchovej úpravy | PU |
| EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 3 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Veľkosť rukavíc | 10 |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Bez DMF | nie |
| Dýchacia aktivita | dobré |
| EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu | 3 |
| bez silikónov | áno |
| EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 4 |
| Prilnavosť na mastnom povrchu | primerané |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |
| Obsah | 96 |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| EN 388 | 4342B |
| Podkladový materiál | PEHD |
| Povrchová úprava | PU |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Farba | sivá / biela |
| Hmotnosť | 25 g |
| Dĺžka | 220 - 270 mm |
| Použitie | viacrazové |
| Trieda ochrany pred rezom | B |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |