

**Pár rukavíc Sahara® 100, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094413 9
GTIN	4008198710097
Trieda položky	04Q

Popis**Prevedenie:**

Sahara® 100. Rukavica z bavlneného džerseja s pleteným spojom a 3/4 nitrilovou povrchovou vrstvou pre bezpečnú a pohodlnú ochranu pri prácach s dielmi v oleji a vlhkými dielmi. **Oeko-Tex Standard 100** a podľa EÚ 1935/2004 vhodná pre **manipuláciu s potravinami**. Vhodná najmä pre prácu s mokrými dielmi alebo dielmi v oleji, zámočníkov, záhradníkov, stavebníkov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	9
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Prilnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
Bez DMF	áno

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita	primerané
Lícovanie	dobré
Pocit na dotyk	primerané
Označenie výrobcu	Sahara 100
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	13
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
elektrostatická vlastnosť	0,9 sek. podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	240 - 260 mm
Farba	žltá
Hmotnosť	81 g
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice