

**Pár rukavíc 03410, Velkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094423 11 |
| GTIN | 4059904105386 |
| Trieda položky | 09H |

Popis**Prevedenie:**

Robustné rukavice vyrobené z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou pre stredné a ťažké použitie. Výrazne odolnejšie ako ťažké kožené rukavice a robustnejšie a flexibilnejšie ako rukavice z PVC. Účinná bariéra proti masťote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.

03410. S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priedušnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Materiál povrchovej úpravy | Nitril |
| Prilnavosť na masťnom povrchu | primerané |
| Lícovanie | dobré |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Pocit na dotyk | primerané |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Veľkosť rukavíc | 11 |
| Bez DMF | áno |
| bez silikónov | áno |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré |
| Dýchacia aktivita | primerané |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Obsah | 12 |
| EN 388 | 4221X |
| Podkladový materiál | Bavlna |
| Povrchová úprava | Nitril |
| Variant Povrchovej úpravy | 3/4 povrchová úprava |
| Rozsah použitia | Heavy Duty |
| Farba | modrá / prírodná |
| Hmotnosť | 40,8 g |
| Použitie | viacrazové |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |