



Pár rukavíc KryTech 579, Veľkosť rukavíc: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094465 11
GTIN	3245425791219
Trieda položky	06D

Popis

Prevedenie:

KryTech 579. Pre veľmi citlivú prácu v mierne znečistenom a suchom pracovnom prostredí. Vysoká obratnosť a najlepší hmat. **Priedušný a pot odvádžajúci materiál.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Lícovanie	dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
bez silikónov	áno
Bez DMF	nie

Veľkosť rukavíc	11
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Dýchacia aktivita	dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Materiál povrchovej úpravy	PU
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Pocit na dotyk	velmi dobré
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	3
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	96
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4342B
Podkladový materiál	PEHD
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	sivá / biela
Hmotnosť	25 g
Dĺžka	220 - 270 mm
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním