

**Garant**

**Paralelný zverák s otočnou doskou a vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 120mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967130 120
GTIN	4045197613738
Trieda položky	91J

**Popis****Prevedenie:**

**Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.**

**Otvorenie smerom dopredu.** So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká (vymeniteľná).

**Výhoda:**

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitú na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

**Upozornenie:**

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

**Technický opis**

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Šírka čeluste	120 mm
vymeniteľné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

## Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí so skrutkami pre zverák Šírka čeluste 120	967145 120
Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Upínací systém s výkyvnou čelusťou Šírka čeluste 120	967150 120
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 120	967140 120