

RIDGID
Peddinghaus**Paralelný zverák „Matador“, Šírka čeluste: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967170 120
GTIN	2050001763600
Trieda položky	93R

Popis**Prevedenie:**

- Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
- Otváranie vpred s dvojitém trapézovým závitom.
- Vreteno chránené proti znečisteniu.
- Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste.
- Tvrdené nastaviteľné vedenie.
- Stupnica na rýchle prednastavenie.
- Veľká kalená plocha kovadliny na rovnanie a rozrušovanie dielov.

Pevné prevedenie.

Popis:

do max. 90 mm

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovnú dosku.

Zvláštne príslušenstvo:Prídavné čeluste č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od veľ. 120 mm.****Upozornenie:**

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967530.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
----------------	--------------------------

Hĺbka upnutia	80 mm
Hmotnosť	10 kg
Rozsah upnutia	150 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	1/8 – 4 palec
Šírka čeluste	120 mm
Séria	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 120	967724 120
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 120	967722 120
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 120	967711 120
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 120	967723 120