

Garant

Paralelný zverák s otočnou doskou a vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 160mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967130 160
GTIN	4045197613752
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Celé zo zápusťkovo kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. So zváranými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné, CNC obrábané presné vreteno s valcovaným závitom. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Veľká kalená plocha kovadliny na rovanie a rozrušovanie dielov. Dvojité nastaviteľné vedenie.

Vložené upínacie čeluste, povrchovo kalené. Jedna strana vrúbkovaná, druhá hladká (vymeniteľná).

Výhoda:

- **Kolík s ochranou proti pádu na oboch stranách – bez nepríjemného hluku.**
- **Rýchle otváranie a zatváranie vďaka veľkému stúpaniu závitú na vretene.**
- **Vymeniteľný kolík.**
- **Stupnica šírky otvárania.**

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967520.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Šírka čeluste	160 mm
vymeniteľné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Upínací systém s výkyvnou čelustou Šírka čeluste 160	967150 160
Podložka pod zverák	967330
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 160	967140 160
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár náhradných čelustí so skrutkami pre zverák Šírka čeluste 160	967145 160