

Ansell**Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-607, Velkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094430 8
GTIN	10076490102491
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Séria ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. **Účinná bariéra proti mastnote a oleju.** Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo. S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priedušnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Dýchacia aktivita	primerané
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Bez DMF	nie

Pocit na dotyk	primerané
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Veľkosť rukavíc	8
Lícovanie	dobré
bez silikónov	áno
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Séria	Hycron®
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4221X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	246 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	57 g
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Viacúčelové rukavice