

**Garant**

**Roleta pre základný regál, Užitočná hĺbka 950 mm, vhodné pre výšku regálu: 2000mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993314 2000
GTIN	4045197613417
Trieda položky	91W

**Popis****Prevedenie:**

Elektrická predná roleta. Vodiace lišty z extrudovaného hliníka, roletové profily z valcovaného hliníka bez svetelných štrbín. Bočné vodiace lišty s 2-násobným kefkovým tesnením. Elektrický pohon s rádiovým motorom a vypínaním krútiaceho momentu, s 1-kanálovým rádiovým ručným vysielateľom odolným proti striekajúcej vode. Automatické zastavenie pri detekcii prekážky.

**Povrchová úprava farby:**

Rám **vždy** v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**.

**Technický opis**

vhodné pre výšku regálu	2000 mm
Vstavaná výška	2185 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2430
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah použitia	špeciálny regál

Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 950 mm
Šírka	1475 mm
Hĺbka	105 mm
Druh produktu	Rolety