

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 175mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967260 175
GTIN	4045197694294
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.

Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.

Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštne príslušenstvo:

Čeluste na upínanie rúrok č. 967285.

Otočná doska č. 967280, upínací strmeň č. 967290.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967550.

Technický opis

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Rozsah upnutia	225 mm
Hmotnosť	24 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 5 palec

Druh produktu

Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák

967330

Pár čelustí na upínanie rúrok vhodné pre zverák veľk. 175

967285 175

Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 175

967280 175

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250

967328 300X250

Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967260 vhodné pre zverák veľk. 175

967550 175