

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967260 100
GTIN	4045197694263
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.

Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.

Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštne príslušenstvo:

Čeluste na upínanie rúrok č. 967285.

Otočná doska č. 967280, upínací strmeň č. 967290.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967550.

Technický opis

Upínacie čeluste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším Ø	3/8 – 2.1/2 palec
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Rozsah upnutia	125 mm
Hmotnosť	6 kg

Šírka čeluste	100 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 100	967280 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100
Pár čelustí na upínanie rúrok vhodné pre zverák veľk. 100	967285 100
Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Jednotlivý upínací strmeň vhodné pre zverák veľk. 100	967290 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100