

Garant**Upínací systém s výkyvnou čelustou, Šířka čeluste: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967150 125
GTIN	4045197612649
Trieda položky	91J

Popis**Prevedenie:**

Pevné, čisto opracované upínacie čeluste z vysokokvalitnej hliníkovej zliatiny. Pevná čelusť s integrovanou permanentnou magnetickou páskou, otočná čelusť s extrémne silným kruhovým magnetom.

Výhoda:

Žiadne nepríjemné preklzávanie súčiastky ani pri vysokých upínacích tlakoch.

Použitie:

Jedinečné riešenie upínania pre kónické a asymetrické komponenty, ako aj rovinné štandardné diely.

Možnosť natočenia až do uhla 16°.

Vhodné pre všetky zveráky s príslušnou šírkou čelustí.

Technický opis

Druh upevnenia	permanentný magnet
Materiál	hliníková zliatina
Šířka čeluste	125 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

