

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967260 125
GTIN	4045197694270
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.

Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.

Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštne príslušenstvo:

Čeluste na upínanie rúrok č. 967285.

Otočná doska č. 967280, upínací strmeň č. 967290.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967550.

Technický opis

Rozsah upnutia	150 mm
Upínacie čeluste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším Ø	3/8 – 3 palec
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	10 kg

Šírka čeluste	125 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 125	967729 125
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 125	967280 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 125	967721 125
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 125	967726 125
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 125	967723 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 125	967728 125
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 125	967722 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 125	967724 125
Súprava magnetických čelustí zveráka Šírka čeluste 125	967702 125
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 125	967727 125
Jednotlivý upínací strmeň vhodné pre zverák veľk. 125	967290 125
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967260 vhodné pre zverák veľk. 125	967550 125
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Pár čelustí na upínanie rúrok vhodné pre zverák veľk. 125	967285 125