

HOLEX**Paralelný zverák s upínacím strmeňom, Šírka čeluste: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967270 125
GTIN	4045197612731
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.

Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.

Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Použitie:

Na upnutie na pracovné dosky.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštne príslušenstvo:

Čeluste na upínanie rúrok č. 967285.

Technický opis

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	10,5 kg
Rozsah upínania	18 - 75 mm

Rozsah upnutia	150 mm
Upínacie čeluste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším Ø	3/8 – 3 palec
Šírka čeluste	125 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Súprava magnetických čelustí zveráka Šírka čeluste 125	967702 125
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 125	967721 125
Jednotlivý upínací strmeň vhodné pre zverák veľk. 125	967290 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 125	967729 125
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 125	967711 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 125	967722 125
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 125	967724 125
Pár čelustí na upínanie rúrok vhodné pre zverák veľk. 125	967285 125
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 125	967726 125
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 125	967723 125
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 125	967728 125
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 125	967727 125