

HOLEX**Paralelný zverák, Šírka čeluste: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967260 150
GTIN	4045197694287
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** Frézované, povrchovo kalené upínacie čeluste. Vysoká hĺbka upnutia. Silné vreteno s trapézovým závitom.

Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením.

Nastaviteľné vedenie; široký tvrdený povrch kovadliny.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Zvláštne príslušenstvo:

Čeluste na upínanie rúrok č. 967285.

Otočná doska č. 967280, upínací strmeň č. 967290.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967550.

Technický opis

Hmotnosť	18 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Upínacie čeluste rúr č. 967285 upínať rúry s vonkajším Ø	1 – 4 palec
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Rozsah upnutia	200 mm

Šírka čeluste	150 mm
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 150	967727 150
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 150	967721 150
Súprava magnetických čelustí zveráka Šírka čeluste 150	967702 150
Podložka pod zverák	967330
Výškovo nastaviteľný stojan pre zverák č. 967260 vhodné pre zverák veľk. 150	967550 150
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 150	967711 150
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 150	967723 150
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 150	967729 150
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 150	967724 150
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 150	967722 150
Pár čelustí na upínanie rúrok vhodné pre zverák veľk. 150	967285 150
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 150	967728 150
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 150	967280 150
Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 150	967726 150