

## Pár nosníkov EGN Duo 165×50×1,8, Dĺžka nosníka: 3600



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	991365 3600
GTIN	
Trieda položky	96P

### Popis

**Prevedenie:**

Za studena tvarované skriňové profily s privarenými sponami. Každá spona má až 5 stabilných háčikov pre optimálne zavedenie záťaže do paletových regálových stojanov.

**Vhodné pre:**

Paletové regály od roku výroby 08/2018 až 05/2022.

**Rozsah balenia:**

2 kusy nosníkov na zavesenie do rámu, vrátane poistných kolíkov po 2 ks.

**Povrchová úprava farby:**

Podobne ako RAL 2004 čistá oranžová **prášково nanášaná**.

**Upozornenie:**

Ďalšie nosníky s dĺžkou 2700 mm nájdete pod č. 991337, 991341, 991345 v hlavnom katalógu zväzku 3.

Pre regály do roku výroby 05/2022 sa smú používať nosníky len v prípade výmeny pri poškodení. Pri zmene regálu, napr. montáž prídavných úrovní nosníkov, sa musí vykonať nový výpočet podľa DIN 15512:2020.

Nosnosť len v kombinácii s rámom S645-B25.

### Technický opis

Nosnosť na pár nosníkov	4000 kg
Dĺžka nosníka	3600 mm
Rozsah použitia	Regál
Výška nosníka	165 mm
Druh produktu	Nosník/traverza

