

HOLEX**Plnoprofilová doštička 60° vonkajšia pravá, HBX820, Stúpanie: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270736 2,5
GTIN	4045197982278
Trieda položky	22B

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	2,5 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HBX820
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Druh závitov	M
Druh závitov	MF
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N

Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	85	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	podmienene vhodný	130	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		