

HOLEX**Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá, HBX820, Počet chodov/palec: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270817 14
GTIN	4045197982582
Trieda položky	22B

Technický opis

Rezný materiál	HM
Stúpanie závitov	14 mm
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Druh použitia	pravé
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HBX820
Druh závitov	BSP
Druh závitov	BSW
Druh závitov	G
Vrcholový uhol závitov	55 Stupeň
Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie závitov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	85	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	75	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	85	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	podmienene vhodný	130	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		