

**HOLEX****Doštička s čiastočným profilom 60° vnútorná pravá, HBX820, Stúpanie: 0,5-3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Trieda položky	22B

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
maximálne stúpanie závitů	3 mm
Stúpanie závitů	0,5 mm
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie	vnútorný
Profil otočnej reznej platničky	Čiastočný profil
Typ	HBX820
Tolerančná trieda	DIN 13 6H
Druh závitů	M
Druh závitů	MF
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň

Hrúbka	3,6 mm
Veľkosť doštičiek L	16 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	150	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	85	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	85	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	85	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	S
GG(G)	vhodný	110	K
CuZn	podmienene vhodný	130	N
kontinuálne	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		