

HOLEX**Paralelný zverák s vymeniteľnými čelustami, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967430 160
GTIN	4045197694416
Trieda položky	92H

Popis**Prevedenie:****Celé z ocele – zaručene nerozbitné. Otváranie smerom dopredu.**

S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami.

Vreteno s trapézovým závitom, zakryté a chránené proti znečisteniu. Dvojité prizmatické vedenie s možnosťou prestavenia.

So nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.

S drážkovanými, tvrdenými upínacími čelustami (vymeniteľnými).

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacieho materiálu na montáž na pracovný stôl.

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť	27 kg
Rozsah upnutia	210 mm
Hĺbka upnutia	100 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	25 - 100 mm
Šírka čeluste	160 mm

vymenitelné čeluste	áno
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí so skrutkami pre č. 967430 Šírka čeluste 160	967440 160
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 160	967722 160
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 160	967724 160
Podložka pod zverák	967330
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 160	967711 160
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 160	967723 160
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 160/180	967540 160/180