

BROCKHAUS | HEUER

**Paralelný zverák „Heuer-Front“ s otočnou doskou, Šírka čeluste: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967370 140
GTIN	2050002047730
Trieda položky	93Q

**Popis****Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.****Otvorenie smerom dopredu.** S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Otočná platňa plynule otočiteľná o 360° a spoľahlivá aretácia v akejkoľvek polohe.

**Rozsah balenia:**

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

**Povrchová úprava farby:**Tepanie modré, **práškovy nanášaný lak.****Technický opis**

Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ
Šírka čeluste	140 mm
Séria	Heuer Front

vymenitelné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

## Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Podložka pod zverák	967330
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 140	967711 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 140	967722 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 140	967723 140
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 140	967724 140