

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“, Šírka čeluste: 180mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967350 180
GTIN	2050002047679
Trieda položky	93Q

Popis**Prevedenie:****Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.**

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **prášково nanášaný lak.**

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Hĺbka upnutia	100 mm
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Hmotnosť	29 kg
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ

Rozsah upnutia	225 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	27 - 100 mm
Šírka čeluste	180 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 160/180	967390 160/180
Výškovo nastaviteľný stojan pre zveráky č. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 vhodné pre zverák veľk. 160/180	967540 160/180
Podložka pod zverák	967330