

BROCKHAUS | HEUER

Paralelný zverák „Heuer-Front“, Šírka čeluste: 100mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	967350 100
GTIN	2050002047631
Trieda položky	93Q

Popis**Prevedenie:**

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.

Otvorenie smerom dopredu. S prikovanými čelustami na upínanie rúr pod normálnymi čelustami. Silné vreteno **s dvojitým trapézovým** závitom na rýchle otváranie a zatváranie čelustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými ocelovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách. So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovanie a rozrušovanie.

Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeluste, nevymeniteľné.

Rozsah balenia:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Povrchová úprava farby:

Tepanie modré, **prášково nanášaný lak.**

Upozornenie:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Technický opis

Rozsah upnutia	125 mm
Hmotnosť	4,5 kg
Smer otvárania	otváranie smerom dopredu
Materiál	zápustkovo kovaná oceľ

Hĺbka upnutia	50 mm
Upínacie čeluste rúr upínať rúry s vonkajším Ø	16 - 30 mm
Šírka čeluste	100 mm
Séria	Heuer Front
vymeniteľné čeluste	nie
Druh produktu	Paralelný zverák

Príslušenstvo

Pár magnetických čelustí zverákaPlst', hladké Šírka čeluste 100	967726 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, ryhovaný Šírka čeluste 100	967728 100
Pár čelustí zveráka z ľahkého kovu s upínacími pružinami Šírka čeluste 100	967711 100
Jednotlivá otočná doska vhodné pre zverák veľk. 100	967390 100
Podložka pod zverák, bambus Veľkosť 300X250	967328 300X250
Jednotlivý upínací strmeň pre zverák „Heuer-Front“ veľ. 100	967400 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, profilovaný Šírka čeluste 100	967722 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hladké, štandardné Šírka čeluste 100	967721 100
Podložka pod zverák	967330
Pár magnetických čelustí zverákaGuma, hladké Šírka čeluste 100	967727 100
Pár magnetických čelustí zverákaPolyuretán, hranol Šírka čeluste 100	967729 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník, hranol Šírka čeluste 100	967723 100
Pár magnetických čelustí zverákaHliník/vláknitá vrstva, hladká Šírka čeluste 100	967724 100